

食品軟管和醫藥軟管，輕型

應用

- 軟管/用於氣體、磨損性灰塵、粉末和纖維的管道
- 食品工業，製藥工業
- 輸送如大米，乾制食品，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品
- 混合機，乾燥機，包裝機，噸袋包裝機(大袋裝、真空袋)裝載和卸料，研磨機
- 抽吸臂
- 無塵室通風，半導體生產設備
- 醫療設備/醫療技術，醫療保健部門：電纜保護管，供氣軟管，抽吸軟管

特性

- 超輕型加強軟管
- 高彎曲性+壓縮比3:1
- 耐磨損
- 根據歐盟法規10/2011、EC 1935/2004和最新的歐盟法規2015/174，軟管整體獲得獨立測試實驗室認證，食品級聚氨酯，符合FDA 21 CFR 177.2600和178.2010
- 認證根據歐盟指令10/2011（食品模擬物A、B、C或E和D2）和EC 1935/2004
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 生產過程符合GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C
- 短時間可達125°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁
2. 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.6毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1 / 25	32	1,605	0,540	20	0,15	5 10 15	330-0025-0000
- / 30	37	1,350	0,450	22	0,18	5 10 15	330-0030-0000
1,25 / 32	39	1,265	0,420	23	0,19	5 10 15	330-0032-0000
1,5 / 38	45	1,075	0,355	26	0,22	5 10 15	330-0038-0000
- / 40	47	1,020	0,335	27	0,23	5 10 15	330-0040-0000
1,75 / 44-45	52	0,910	0,300	30	0,26	10 15	330-0045-0000
2 / 50-51	58	0,820	0,220	33	0,37	5 10 15	330-0050-0000
2,36 / 60	68	0,685	0,180	38	0,43	5 10 15	330-0060-0000
2,5 / 63-65	73	0,635	0,165	41	0,46	5 10 15	330-0065-0000
- / 70	78	0,590	0,155	43	0,5	5 10 15	330-0070-0000
3 / 75-76	83	0,550	0,145	46	0,53	5 10 15	330-0075-0000
- / 80	88	0,515	0,135	48	0,57	5 10 15	330-0080-0000
3,5 / 89-90	98	0,460	0,120	53	0,63	5 10 15	330-0090-0000
4 / 100-102	108	0,415	0,080	58	0,67	5 10 15	330-0100-0000
- / 110	118	0,375	0,070	63	0,73	5 10 15	330-0110-0000
4,5 / 114-115	123	0,360	0,070	66	0,76	5 10 15	330-0115-0000
4,72 / 120	128	0,345	0,065	68	0,79	5 10 15	330-0120-0000
5 / 125-127	133	0,335	0,065	71	0,83	5 10 15	330-0125-0000
- / 130	138	0,320	0,060	73	0,85	5 10 15	330-0130-0000
5,5 / 140	148	0,295	0,055	78	0,92	5 10 15	330-0140-0000
6 / 150-152	158	0,275	0,055	83	0,99	5 10 15	330-0150-0000
6,3 / 160	168	0,260	0,050	88	1,04	5 10 15	330-0160-0000
- / 170	178	0,245	0,045	93	1,11	5 10 15	330-0170-0000
- / 175	183	0,240	0,045	96	1,14	5 10 15	330-0175-0000
7 / 178-180	188	0,230	0,045	98	1,17	5 10 15	330-0180-0000
8 / 200-203	208	0,210	0,030	108	1,33	5 10	330-0200-0000




禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



內徑 in / mm	外徑 mm	過壓 bar	真空 bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg/m	尺寸 長度 m	訂購代碼
- / 225	233	0,185	0,025	121	1,47	5 10 15	330-0225-0000
- / 250	258	0,165	0,025	133	1,63	5 10	330-0250-0000
10 / 254	262	0,165	0,025	135	1,66	5 10	330-0254-0000
11 / 280	288	0,150	0,020	148	1,82	5 10	330-0280-0000
- / 300	309	0,140	0,020	159	2,13	5 10	330-0300-0000
- / 315	324	0,135	0,020	167	2,23	5 10	330-0315-0000
- / 325	334	0,130	0,020	172	2,3	5 10	330-0325-0000
- / 350	359	0,120	0,020	184	2,48	5 10	330-0350-0000
- / 400	409	0,105	0,015	209	2,83	5 10	330-0400-0000
- / 450	459	0,095	0,015	234	3,18	5 10	330-0450-0000
- / 500	510	0,085	0,015	260	4,38	5 10	330-0500-0000

過壓和欠壓閾值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站[www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/](http://www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/)的附加技術資料

附件



CLAMP 212



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>