

抗靜電食品軟管和醫藥軟管，輕型，不銹鋼 (INOX)

應用

- 軟管/用於氣體、磨損性灰塵、粉末和纖維的管道
- 食品工業，製藥工業
- 輸送如大米，乾燥食品，穀類食品，糖，奶粉，粉體，咖啡，茶，穀粒，麵粉，冷凍食品
- 混合機，乾燥機，包裝機，噸袋包裝機(大袋裝，真空袋)裝載和卸料，研磨機
- 抽吸臂
- 爆炸危險區域

特性

- 超輕型加強軟管
- 高彎曲性+壓縮比3:1
- 耐磨損
- 根據歐盟法規10/2011、EC 1935/2004和最新的歐盟法規2015/174，軟管整體獲得獨立測試實驗室認證，食品級聚氨酯，符合FDA 21 CFR 177.2600

- 認證根據歐盟法規10/2011 (食品模擬物E) 和 EC 1935/2004
- 無嗅無味
- 抗微生物及水解
- 良好的耐油，耐汽油，耐化學性能
- 良好的低溫伸縮性
- 永久抗靜電壁：依據ISO 8031電子和表面電阻值 <math><10^9 \Omega</math> & 依據TRGS 727 <math><2,5 \cdot 10^8 \Omega</math>
- 依據ATEX 2014/34/ EU (1999/92/ EC) 和德國 TRGS 727: 易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送 (20,21,22區內)，易燃粉塵抽吸 (22區內)，用於輸送易燃性液體 (0,1,2區內)，1區和2區內使用 (氣體)，0區內使用 (氣體)
- 生產過程符合GMP EC 2023/2006
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -40°C 至 90°C

結構

專利PROTAPE® 軟管

1. 螺旋絲完整地包覆於管壁; 螺旋絲: 不銹鋼絲 (INOX)
2. 管壁: 永久抗靜電聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
3. 管壁厚度約為0.6毫米

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 透明 (標準)
- 根據客戶要求打標產品

內徑 in / mm	外徑 mm	正壓 DIN 26057 (50%膨脹) bar	負壓 DIN 26057 (軸向固定時) bar	彎曲 半徑 mm	重量 kg / m	尺寸 長度 m	訂購代碼
1,5 / 38	45	1,075 (4,36)	0,355 (0,77)	26	0,22	5 10	330-0038-1018
- / 40	47	1,020 (4,15)	0,335 (0,69)	27	0,24	5 10	330-0040-1018
2 / 50-51	58	0,820 (3,34)	0,220 (0,87)	33	0,38	5 10	330-0050-1018
2,36 / 60	68	0,685 (2,80)	0,180 (0,61)	38	0,44	5 10	330-0060-1018
2,5 / 63-65	73	0,635 (2,59)	0,165 (0,52)	41	0,47	5 10	330-0065-1018
- / 70	78	0,590 (2,41)	0,155 (0,45)	43	0,51	5 10	330-0070-1018
3 / 75-76	83	0,550 (2,25)	0,145 (0,40)	46	0,55	5 10	330-0075-1018
- / 80	88	0,515 (2,11)	0,135 (0,35)	48	0,58	5 10	330-0080-1018
4 / 100-102	108	0,415 (1,70)	0,080 (0,31)	58	0,69	5 10	330-0100-1018
5 / 125-127	133	0,335 (1,36)	0,065 (0,20)	71	0,85	5 10	330-0125-1018
6 / 150-152	158	0,275 (1,14)	0,055 (0,14)	83	1,01	5 10	330-0150-1018
6,3 / 160	168	0,260 (1,07)	0,050 (0,12)	88	1,07	5 10	330-0160-1018
7 / 178-180	188	0,230 (0,95)	0,045 (0,10)	98	1,2	5 10	330-0180-1018
8 / 200-203	208	0,210 (0,85)	0,030 (0,11)	108	1,35	5 10	330-0200-1018
- / 250	258	0,165 (0,68)	0,025 (0,07)	133	1,67	5 10	330-0250-1018
- / 300	308	0,140 (0,57)	0,020 (0,05)	158	2,17	5 10	330-0300-1018

過壓和欠壓閥值操作建議值，產品可承受高載荷的要求。彎曲半徑是透過軟管內部的拱形做量測。諾銳保留技術修改的權利。所有指定的數值都是近似值，在室溫20°C下取得。請流覽網站www.norres.com/tw/%E6%8A%80%E8%A1%93/的附加技術資料

附件



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



CLAMP 212




CLAMP 210 BRIDGE
CLAMP



CLAMP 217



CLAMP 213



CONNECT 228



CONNECT 223



CONNECT 270-271



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>